



## Tuerca de apriete ER CENTRO P para discos de obturación HP, Tipo CP para ER: 25DI



### Datos de pedido

Número de pedido	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Clase de artículo	34F

### Descripción

#### Ejecución:

**Mini** = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

**MiniSchlank** = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

**Cónico** = todos los tamaños con "C".

**Estándar** = todos los otros tamaños.

Tuerca de apriete ER CP, **para discos de obturación HP.**

#### Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

#### Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

### Descripción técnica

Gama de sujeción	2 - 16 mm
------------------	-----------

Longitud total L	28,9 mm
Par de apriete máximo	90 Nm
Ø exterior D	40 mm
Serie	Centro P
Rosca	Tr32×1,5
Tipo de producto	Tuerca de apriete

## Accesorios

Disco de obturación CP Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm) 2 mm	309667 2
Llave de rodillo CP para llave dinamométrica Tipo 25	309756 25
Llave de rodillo CP Tipo 25	309754 25