



Cono de expansión hidráulica corto, delgado, HSK-F 63, Ø de sujeción D1: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	307518 6
GTIN	2050001653352
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Casquillos intermedios n.º 302135 – 302180, limpiador cilíndrico n.º 343720.

WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø D₂: 26 mm

Ø exterior D: 50 mm

L₃: 24 mm

Recorrido de regulación V: 10 mm

Rosca M: M5

Descripción técnica

L ₃	24 mm
----------------	-------

Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø de sujeción D ₁	6 mm
Rosca M	M5
Ø D ₂	26 mm
Ø exterior D	50 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	HSK-F 63
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-7
Norma asiento	ISO 12164-1
Forma	F
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Limpiador cilíndrico Plástico Ø espiga 6 mm	343720 6
---	----------