



## Disco de obturación HP para tuerca de apriete ER CENTRO P, DI32, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm): 4mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309668 4      |
| GTIN              | 2050001705211 |
| Clase de artículo | 34F           |

### Descripción

#### Ejecución:

**Mini** = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

**MiniSchlank** = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

**Cónico** = todos los tamaños con "C".

**Estándar** = todos los otros tamaños.

**Discos de obturación de alta presión** vulcanizados hasta 80 bares.

Transición del Ø de sujeción 0,5 mm (+0,4 / -0,1).

#### Idóneo para:

Tuercas de apriete ER CP n.º 309665 tam. 32DI.

#### Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

- **Discos de obturación crecientes en intervalos de 0,5 mm a petición.**
- **Discos de obturación DI40 a petición.**

**No es compatible con otros sistemas de discos de obturación.**

### Descripción técnica

|                  |   |
|------------------|---|
| Ø de sujeción    | 4 mm                                    |
| Serie            | Centro P                                |
| Para tipo        | D132                                    |
| Ø exterior D     | 26,2 mm                                 |
| Altura L         | 2 mm                                    |
| Tipo de producto | Accesorios para portapinzas de sujeción |