



Cono de expansión hidráulica largo, delgado, HSK-A 63 A = 150, Ø de sujeción D1: 10 mm



Datos de pedido

Número de pedido	307522 10
GTIN	2050001653444
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

- Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
- Con perforación Ballufchip.

Aplicación:

- Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
- Para taladrar, escariar y fresar.

Partes opcionales:

Casquillos intermedios n.º 302135 – 302180. Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, limpiadores cilíndricos n.º 343720.

WTE: tornillos de tope para sujeción directa o para el empleo de casquillos reductores a petición.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Ø D₂: 30 mm

Ø exterior D: 50 mm

L₂: 105 mm

Recorrido de regulación V: 10 mm

Rosca M: M6

Descripción técnica

L ₂	105 mm
Rosca M	M6
Ø de sujeción D ₁	10 mm

Ø D ₂	30 mm
Ø exterior D	50 mm
Recorrido de regulación V	10 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 150
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	A
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Limpiador cilíndricoPlástico Ø espiga 10 mm	343720 10
---	-----------