

Garant**Tuerca de apriete ER-Mini, Para ER: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	309650 20
GTIN	4045197292131
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

· **Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER Mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descripción técnica

Rosca	M24 × 1
Par de apriete máximo	40 Nm
Longitud total L	19,5 mm
Para ER	20 mm
Ø exterior D	28 mm
Norma	DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC

Tipo de producto

Tuerca de apriete