



Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar, Tipo CP para ER: 32



Datos de pedido

Número de pedido	309655 32
GTIN	2050001704870
Clase de artículo	34F

Descripción

Ejecución:

Con rosca trapecial para fuerzas tensoras elevadas. Guía doble extralarga de la tuerca de apriete ER. Tuercas de apriete ER recubierta para reducir la **fricción**.

Mini = todos los tamaños con "M", forma constructiva muy fina.

MiniSchlank = tamaño con "MS", forma constructiva extremadamente fina.

Cónico = todos los tamaños con "C".

Estándar = todos los otros tamaños.

Tuerca de sujeción ER CP, **no adecuado para discos de obturación HP.**

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.º 309666 – 309668, pinzas de sujeción ER de precisión n.º 308878 - 308992, llave de apriete n.º 309754 – 309756, pinzas portapiezas HP n.º 309365 – 309379.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.

Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

Gama de sujeción: 2 - 20 mm
Longitud total L: 26,9 mm
Ø exterior D: 50 mm
Par de apriete máximo: 140 Nm
Rosca: Tr40×1,5

Descripción técnica

Longitud total L	26,9 mm
Gama de sujeción	2 - 20 mm
Par de apriete máximo	140 Nm
Ø exterior D	50 mm
Serie	Centro P
Rosca	Tr40×1,5
Tipo de producto	Tuerca de apriete

Accesorios

Llave de rodillo CP para llave dinamométrica Tipo 32	309756 32
Llave de rodillo CP Tipo 32	309754 32