

**FAHRION®**  
PRAZISION
**Disco de obturación CP, DI25, Ø de sujeción (creciente en intervalos de 1 mm):  
 3 mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 309667 3      |
| GTIN              | 2050001705051 |
| Clase de artículo | 34F           |

**Descripción**
**Ejecución:**

Discos de obturación vulcanizados hasta 80 bar.  
 Transición del Ø sujeción 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

**Idóneo para :**

Tuercas de apriete ER CP n.º 309665 tam. 25DI.

**Nota:**

**No es compatible con otros sistemas de discos de obturación.**

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del **sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.**

- **Discos de obturación crecientes en intervalos de 0,5 mm a petición.**
- **Discos de obturación para n.º 309665 DI40 a petición.**

Ø exterior D: 20,2 mm

Altura L: 2 mm

**Descripción técnica**

|               |          |
|---------------|----------|
| Ø de sujeción | 3 mm     |
| Serie         | Centro P |
| Para tipo     | DI25     |

|              |         |
|--------------|---------|
| Ø exterior D | 20,2 mm |
| Altura L     | 2 mm    |