

Garant**Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación, Para ER: 20****Datos de pedido**

Número de pedido	309652 20
GTIN	4045197645722
Clase de artículo	31Z

Descripción**Ejecución:**

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

· **Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.**

Idóneo para :

Portapinzas de sujeción ER Mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud total L: 24 mm

Ø exterior D: 28 mm

Rosca: M24 × 1

Par de apriete máximo: 40 Nm

Descripción técnica

Par de apriete máximo	40 Nm
Para ER	20 mm
Rosca	M24 × 1
Longitud total L	24 mm
Ø exterior D	28 mm

Norma	DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Tuerca de apriete