


**Garant****Tuerca de apriete ER-Mini para discos de obturación, Para ER: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	309652 25
GTIN	4045197645739
Clase de artículo	31Z

**Descripción****Ejecución:**

Medidas exteriores pequeñas, templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.

· **Templadas por cementación y rectificadas por todos los lados.**

**Idóneo para :**

**Portapinzas de sujeción ER Mini** n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud total L: 25 mm

Ø exterior D: 35 mm

Rosca: M30×1

Par de apriete máximo: 45 Nm

**Descripción técnica**

Rosca	M30×1
Par de apriete máximo	45 Nm
Longitud total L	25 mm
Para ER	25 mm
Ø exterior D	35 mm

Norma	DIN 6499
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Tuerca de apriete