



## Aceite de corte alto rendimiento, sin cloro Alpha 93, Contenido: 0,3l



### Datos de pedido

Número de pedido	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

#### Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie.**

**Sin cloro**, no se producen vapores nocivos, **ecológico.**

#### Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos.**

**Apta también para la lubricación en dosis mínimas**, gracias a la ausencia de aceites minerales.

### Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS02: Llama
Ejecución	Aerosol

Punto de ebullición	-44 °C
Clase de mercancía peligrosa	2.1
Cabezal pulverizador	Estándar
Color	amarillo claro
Temperatura de autoinflamación	365 °C
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Contenido	0,3 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado