



## Pie de rey digital de plástico digiMax®, Capacidad de medición: 150 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	412830 150
GTIN	4010995294229
Clase de artículo	46P

### Descripción

#### Ejecución:

Material de alta tecnología no metálico con un 50 % de fibra.

Altura de las cifras 7,5 mm, indicador digital de 5 dígitos

#### Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Embalaje: caja estable

Norma: Norma de fábrica

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Varilla de profundidad: plano

Lectura: 0,01 mm

Lectura: 0,0005 pul

Límite de error: 0,05 mm

Longitud del pico: 40 mm

Peso: 0,048 kg

### Descripción técnica

Altura de las cifras pantalla LCD	7,5 mm
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Varilla de profundidad	plano
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Norma	Norma de fábrica

Peso	0,048 kg
Lectura	0,01 mm
Lectura	0,0005 pul
Límite de error	0,05 mm
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey estándar

## Servicios

Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
-------------------------------------	--------

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Caja de plástico Tipo MS150	412470 MS150
Caja de plástico Tipo MS150	412468 MS150