

**Nivel de burbuja láser, Longitud: 240mm****Datos de pedido**

Número de pedido	468460 240
GTIN	4007368096207
Clase de artículo	460

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de aluminio manejable y rígida con láser de 3 puntos situados en un ángulo de 90° entre ellos. La precisión del nivel de burbuja y el láser para superficie de medición es de 0,2 mm/m. Se han provisto 4 imanes fuertes en la base. Superficie de contacto con canto de referencia láser (canto = centro de láser).

Aplicación:

Para una alineación, marcaje y nivelación rápidos.

Suministro:

Incluida placa de alineación para suelos irregulares. 3 pilas n.º 081561 Gr. LR3.

Descripción técnica

Anchura	25 mm
Longitud	240 mm
Clase de láser	2
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Alcance	30 m
Altura	44 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR3

Cantidad de pilas contenidas	3
Margen de error	0,2 mm/m
Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Nivel de burbuja

Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR3	081561 LR3
--	------------