



## Transportador de ángulos Winkeltronic, resolución 0,1 grado, Longitud: 600mm



### Datos de pedido

Número de pedido	467540 600
GTIN	4016054325996
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Instrumento de medición de ángulos con indicación precisa del ángulo de apertura del brazo de medición móvil. Con nivel de burbuja horizontal y vertical integrado. Botón de espera para mantener los valores de medición. Posibilidad de puesta a cero de la indicación en cualquier posición.

#### Suministro:

Incluye 4 pilas n.º 081561 tamaño LR6, estuche.

### Descripción técnica

Incremento numérico	0,1 grados
Longitud	600 mm
Capacidad de medición	0 - 200 grados
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Cantidad de pilas contenidas	4
Límite de error	0,2 grados
Suministro de energía	con pilas

Calibración	H2
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Nivel de burbuja

### Servicios

Calibración Nivel de burbuja para ejes / inclinómetro electrónico Precisión 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------

### Accesorios

Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6
--	------------