

BMI**Láser universal "autoMAGIC", Tipo: 5SP****Datos de pedido**

Número de pedido	468465 5SP
GTIN	4007368102946
Clase de artículo	460

Descripción**Ejecución:**

Láser de líneas cruzadas y de 5 rayos en un aparato, **autonivelable por medio de un sistema de péndulo dotado de amortiguación magnética**. Líneas de láser pulsadas horizontales y verticales, conectables juntas y por separado. Láser de plomada hacia arriba y hacia abajo; 3 rayos láser horizontales hacia delante, hacia la izquierda y hacia la derecha; todos los rayos están dispuestos perpendicularmente entre sí. Bloqueable para reproducir líneas oblicuas y como protección para el transporte.

Suministro:

Soporte mural magnético con conexión para trípode, tablilla de mira para láser, bolsa de transporte y 3 pilas n.º 081561 tamaño LR6.

Descripción técnica

Altura	112 mm
Clase de láser	2M
Peso	0,5 kg
Anchura	116 mm

Intervalo de nivelación	±3 grados
Profundidad	69 mm
Alcance	30 m
Rosca para soporte	1/4 UNC, 5/8 UNC pul
Quality Dress	654KLP5SP
Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Suministro de energía	con pilas
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Láser universal

Accesorios

Trípode para fotografía Tipo	468558
Pilas alcalinas de manganeso Tamaño constructivo internacional LR6	081561 LR6