



Pies de rey, Capacidad de medición: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	415184 200
GTIN	4045197479815
Clase de artículo	41Z

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura **antideslumbrantes cromadas mate**, con escala fina, en negro intenso. Superficies de medición lapeadas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 200 mm
Calibración	A1
Modelo piezas de lectura	con cromado mate
Lectura	0,05 mm
Longitud del pico	60 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200