

**HOLEX****Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415100 300
GTIN	4045197203151
Clase de artículo	41Z

**Descripción****Ejecución:**

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

**Descripción técnica**

Longitud del pico	90 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Calibración	A1
Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Lectura conmutable	mm / pulgadas
División	1/128 pul
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,08 mm

Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Pie de rey para taller

### Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

### Accesorios

Caja de plástico Tipo MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------