



## Aceite de corte alto rendimiento, sin cloro Alpha 93, Contenido: 0,5l



### Datos de pedido

Número de pedido	084210 0,5
GTIN	2050000966057
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Aceite de corte para las máximas exigencias. No se recomienda la mezcla con aceite de corte mineral normal (no con aceite hidrosoluble).

Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

#### Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte y la calidad de la superficie.**

**Sin cloro**, no se producen vapores nocivos, **ecológico.**

#### Aplicación:

Aplicación universal para el **arrancado de virutas** (fresar, torneado, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la **conformación**. Imprescindible para el mecanizado de **materiales difícilmente maquinables**, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para **metales no ferrosos.**

**Apta también para la lubricación en dosis mínimas**, gracias a la ausencia de aceites minerales.

### Descripción técnica

Viscosidad cinemática	30 mm <sup>2</sup> /s
Punto de inflamación	> 180 °C

Color	color ámbar
Ejecución	Pulverizador
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	0,5 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado