

STIEFELMAYER

**Nivel de burbuja de espigas de cigüeñal, Suela Longitud×Anchura: 60X40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	469400 60X40
GTIN	4045197207241
Clase de artículo	46R

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa rígida de fundición especial de alta calidad; con acabado al martelé.

Prisma longitudinal y transversal en la base rectificada.

Burbuja longitudinal y transversal de vidrio.

**Aplicación:**

Principalmente para alineado de cigüeñales y espigas de cigüeñal en motores.

**Descripción técnica**

Anchura de base	40 mm
Lectura burbuja transversal	0,8 mm/m
Base longitud	60 mm
Lectura burbuja longitudinal	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Embalaje	caja estable
Calibración	H2
Tipo de producto	Nivel de burbuja

---

## Servicios

Calibración Nivel de burbuja para ejes / inclinómetro electrónico Precisión 0,02 mm/m

026620 0,02