



## Pie de rey de taller de construcción ligera, Alcance de medición: 900mm



### Datos de pedido

Número de pedido	412770 900
GTIN	4067263118985
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de rey de taller de **construcción ligera**. **Lectura sin paralaje** con un contraste más alto debido a la escala blanca en la superficie negra. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. Picos de medición intercambiables de acero inoxidable templado, rectificadas de precisión.

#### Partes opcionales:

Pico de medición 125 mm, 150 mm.

### Descripción técnica

Embalaje	Caja estable
Calibración	A1
Peso	0,8 kg
Longitud del pico	90 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Capacidad de medición	0 - 900 mm
Nonio	1/20
Límite de error	0,11 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000