



## Pies de rey, Capacidad de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415184 300
GTIN	4045197479822
Clase de artículo	41Z

### Descripción

#### Ejecución:

Piezas de lectura **antideslumbrantes cromadas mate**, con escala fina, en negro intenso. Superficies de medición lapeadas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

### Descripción técnica

Modelo piezas de lectura	con cromado mate
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	10 mm
Lectura	0,05 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Longitud del pico	90 mm
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,08 mm
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300