



Marcador de líneas por cordel 30 m, Reducción de entrada (múltiplo): 1



Datos de pedido

Número de pedido	467590 1
GTIN	8422514809214
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

Marcador de líneas por cordel de fundición a presión de magnesio, con recubrimiento de polvo rojo. El cordón especial de 30 m de multifibra aúna una enorme resistencia al desgarró (234 N) con una elevada absorción de la pintura para una capacidad de marcaje óptima. Gancho templado con punta acodada y espacio de almacenamiento dentro del cuerpo. Con ojal de acero en la salida del cordón y clip de cinturón de INOX. La tapa de relleno de cierre firme evita la salida de polvo de color.

Suministro:

Marcador de líneas por cordel **sin polvo colorante**.

Descripción técnica

Anchura	76 mm
Longitud de cordel	30 m
Altura	47 mm
Longitud	125 mm
Reducción de entrada (múltiplo)	1
Tipo de producto	Tiralíneas

Accesorios

Polvo colorante para tiralíneas250 g Tipo B	467595 B
Polvo colorante para tiralíneas250 g Tipo R	467595 R