

HOLEX**Pie de rey de taller con división en mm y pulgadas, Capacidad de medición: 750mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415100 750
GTIN	4045197203175
Clase de artículo	41Z

Descripción**Ejecución:**

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala alto contraste. Con tornillo de sujeción. Hasta tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

Descripción técnica

Sujeción	Tornillo de sujeción superior
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	150 mm
Capacidad de medición	0 - 750 mm
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	20 mm
Modelo superficie de medición	templado
División	1/128 pul
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385

Desviación de medición E MPE	± 0,12 mm
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000