



Aceite de rectificado concentrado de máximo rendimiento, Contenido: 20l



Datos de pedido

Número de pedido	084270 20
GTIN	2050000971921
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:

Lubricante refrigerante **libre de cloro y ácido bórico** para **altas exigencias**. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.

Concentrado de rectificado de alto rendimiento (transparente) para el rectificado con plena visibilidad de los materiales más diversos. **Proporción de mezcla 1: 40** (2,5 %).

Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte** y la **calidad de la superficie**.

Sin cloro, no se producen vapores nocivos, **ecológico**.

Los concentrados son **anticorrosivos**, no atacan la pintura y son **fisiológicamente inocuos**, muy **resistentes contra la proliferación bacteriana** y compatibles con la piel.

Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.

Descripción técnica

Ejecución	Bidón
Color	amarillo claro

Viscosidad cinemática	10 mm ² /s
Forma	líquido
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	20 l
Tipo de producto	Aceite de corte / aceite de rectificado
Valor del refractómetro	2