

**Garant****Nivel de burbuja con bastidor con burbuja ajustable, Suela  
Longitud×Precisión: 150/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Clase de artículo	41H

**Descripción****Ejecución:**

Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados rectificadas en prisma, 1 lado plano. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) de la burbuja longitudinal se indica en una placa. Con mangos aislantes en la carcasa y vidrio protector por encima de las burbujas en la precisión 1.

**Ajustabilidad de la burbuja longitudinal:**

La burbuja longitudinal se puede reajustar por medio de un tornillo de ajuste sin desmontaje, sin esfuerzo ni holgura a la posición 0.

**Aplicación:**

Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

**Norma:****DIN 877****Precisión:**

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad **0,02 mm/m.**

2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad **0,1 mm/m.**

**Nota:**

Versión magnética disponible a petición.

## Descripción técnica

Base longitud	150 mm
Anchura de base	40 mm
Lectura	0,1 mm/m
Clase de precisión	2
Norma	DIN 877
Embalaje	caja estable
Calibración	H1
Tipo de producto	Nivel de burbuja

## Servicios

Calibración Nivel de burbuja en forma de cuadro Precisión 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------