



Marcador de líneas por cordel 30 m, Reducción de entrada (múltiplo): 5



Datos de pedido

Número de pedido	467590 5
GTIN	8422514809719
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

Marcador de líneas por cordel de fundición a presión de magnesio, con recubrimiento de polvo rojo. El cordón especial de 30 m de multifibra aúna una enorme resistencia al desgarro (234 N) con una elevada absorción de la pintura para una capacidad de marcaje óptima. Gancho templado con punta acodada y espacio de almacenamiento dentro del cuerpo. Con ojal de acero en la salida del cordón y clip de cinturón de INOX. La tapa de relleno de cierre firme evita la salida de polvo de color. Con entrada rápida 5 : 1 y Push System para salida sencilla del cordón.

Suministro:

Marcador de líneas por cordel **sin polvo colorante**.

Descripción técnica

Longitud de cordel	30 m
Longitud	132 mm
Anchura	84 mm
Reducción de entrada (múltiplo)	5
Altura	58 mm
Tipo de producto	Tiralíneas

Accesorios

Polvo colorante para tiralíneas250 g Tipo R	467595 R
Polvo colorante para tiralíneas250 g Tipo B	467595 B