



Pies de rey, Capacidad de medición: 800mm



Datos de pedido

Número de pedido	415186 800
GTIN	4045197479846
Clase de artículo	41Z

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado duro. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con ajuste preciso. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Con ajuste preciso.

Descripción técnica

Lectura	0,05 mm
Peso	3,5 kg
Modelo piezas de lectura	con cromado mate
Modelo superficie de medición	templado
Ø parte de medición interior	20 mm
Capacidad de medición	0 - 800 mm
Calibración	A1
Longitud del pico	150 mm
División	1/20 mm
Embalaje	caja estable
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,12 mm

Ajuste preciso	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000