



Inclinómetro digital, Tipo: 3600



Datos de pedido

Número de pedido	467560 3600
GTIN	2050001668448
Clase de artículo	46R

Descripción

Ejecución:

- Bastidor de aluminio con superficies de apoyo de precisión, con prisma en la parte superior.
- Las flechas de dirección en la pantalla facilitan la alineación a 0° o 90°.
- Función de valor de espera para mantener el resultado de medición.
- Ajuste de puesta a cero en cualquier posición.

Suministro:

Incluye caja y 1 pila n.º 081561 tam. 6LR61.

Descripción técnica

Incremento numérico	0,01 (0° – 9,99°) / 0,1 (10° – 90°) grados
Capacidad de medición	360 (4 × 90°) grados
Longitud	153 mm
Tolerancia de uniformidad	0,0762 mm
Altura	49 mm
Anchura	31 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 6LR61
Cantidad de pilas contenidas	1

Margen de error módulo electrónico	0,05 (0° – 10°) / 0,1 (80° – 90°) / 0,2 (11° – 79°) grados
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	H2
Tipo de producto	Inclinómetro

Servicios

Calibración Nivel de burbuja para ejes / inclinómetro electrónico Precisión 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------