

**hanhart**  
1882**Cronómetros de corona carcasa de plástico, Tipo: 1/100****Datos de pedido**

Número de pedido	469550 1/100
GTIN	2050001056061
Clase de artículo	46R

**Descripción****Ejecución:**

Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes.

Carcasa de plástico ABS rígida (Ø 55 mm). **Valor de división de la escala 1/100 min** para registrar ciclos de trabajo.

**Aplicación:**

Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona.

**Descripción técnica**

Tiempo de indicación	30 min
Valor de división de la escala	1/100 min
Técnica de medición	analógico
Calibración	N1
Tipo de producto	Cronómetro

**Servicios**

CalibraciónCronómetro Tipo U

029100 U