

Garant**Nivel de burbuja con bastidor con burbuja ajustable, Suela**
Longitud×Precisión: 200/1mm**Datos de pedido**

Número de pedido	469190 200/1
GTIN	4045197519252
Clase de artículo	41H

Descripción**Ejecución:**

Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados rectificadas en prisma, 1 lado plano. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) de la burbuja longitudinal se indica en una placa. Con mangos aislantes en la carcasa y vidrio protector por encima de las burbujas en la precisión 1.

Ajustabilidad de la burbuja longitudinal:

La burbuja longitudinal se puede reajustar por medio de un tornillo de ajuste sin desmontaje, sin esfuerzo ni holgura a la posición 0.

Aplicación:

Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

Norma:**DIN 877****Precisión:**

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad **0,02 mm/m.**

2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad **0,1 mm/m.**

Nota:

Versión magnética disponible a petición.

Descripción técnica

Clase de precisión	1
Lectura	0,02 mm/m
Anchura de base	40 mm
Base longitud	200 mm
Norma	DIN 877
Embalaje	caja estable
Calibración	H1
Tipo de producto	Nivel de burbuja

Servicios

Calibración Nivel de burbuja en forma de cuadro Precisión 0,02 mm/m	026600 0,02
---	-------------