



Pie de rey con patas de medición extralargas, Capacidad de medición: 500mm



Datos de pedido

Número de pedido	415188 500
GTIN	4045197479860
Clase de artículo	41Z

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado duro. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con ajuste preciso. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Con **patas de medición extralargas**, sin ajuste preciso.

Descripción técnica

Longitud del pico	300 mm
Calibración	A1
Modelo pico de medición	Brazos de medición extra largos
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Peso	1,9 kg
Ø parte de medición interior	20 mm
Modelo superficie de medición	templado
Modelo piezas de lectura	con cromado mate
Lectura	0,05 mm

División	1/20 mm
Límite de error	0,15 mm
Embalaje	caja estable
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500