



## Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento y aceite de aserrado CBF, Contenido: 20l



### Datos de pedido

Número de pedido	084241 20
GTIN	2050001676245
Clase de artículo	08J

### Descripción

#### Ejecución:

Lubricante refrigerante **libre de cloro y ácido bórico** para **altas exigencias**. Los aditivos de alta presión evitan la ruptura de la película lubricante; esta se mantiene incluso bajo carga máxima en grosor molecular en la herramienta de corte.

Lubricante refrigerante concentrado de alto rendimiento, para el **suministro interno de refrigerante (IKZ)** y apto para alta presión.

#### Ventaja:

Mejora **la vida útil de la herramienta, el rendimiento de corte** y la **calidad de la superficie**. **Sin cloro**, no se producen vapores nocivos, **ecológico**.

Los concentrados son **anticorrosivos**, no atacan la pintura y son **fisiológicamente inocuos**, muy **resistentes contra la proliferación bacteriana** y compatibles con la piel.

#### Aplicación:

Aplicación universal para **todos los trabajos de arranque de viruta** (tornear, fresar, taladrar, roscar, escariar, vaciar, **aserrar**, rectificar). Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables. **Proporción de mezcla normal 1: 20**, para materiales de alta resistencia y acero fino, proporción de mezcla 1 : 10 a 1 : 15.

#### Nota:

Aceites para guías de deslizamiento o pistas de bancada disponibles a petición.

## Descripción técnica

Ejecución	Bidón
Color	marrón claro
Viscosidad cinemática	41 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura de almacenamiento	5 - 40 °C
Contenido	20 l
Tipo de producto	Lubricante refrigerante
Valor del refractómetro	2