

hanhart
1882**Cronómetros de corona carcasa metálica, Tipo: 1/10****Datos de pedido**

Número de pedido	469551 1/10
GTIN	2050001056023
Clase de artículo	46R

Descripción**Ejecución:**

Mecanismo de anclaje de espigas con protección contra golpes.
Cronómetro rígido y sencillo.

Aplicación:

Inicio, parada y puesta a cero por medio de la corona.

Descripción técnica

Tiempo de indicación	15 min
Valor de división de la escala	1 / 10 s
Técnica de medición	analógico
Calibración	N1
Tipo de producto	Cronómetro

Servicios

CalibraciónCronómetro Tipo U

029100 U