



Reloj comparador de seguridad, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 0,08/58mm



Datos de pedido

Número de pedido	432405 0,08/58
GTIN	4031452101683
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes, relojes comparadores de seguridad, con protección contra golpes con elevación libre. Construcción extremadamente ligera y robusta, protección contra el polvo. Ø del vástago de sujeción 8 mm h6.

Precisión superior gracias a la transmisión combinada de palanca-rueda dentada.

Descripción técnica

Elevación libre	4,5 mm
Ø de carcasa	58 mm
Capacidad de medición	0,08 mm
Fuerza de medición	1,3 - 1,8 N
Calibración	C2
Valor de división de escala	0,001 mm

Norma	Norma de fábrica
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	2 μm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,001 Capacidad de medición máx. 5 mm

023020 5