



## Pie de rey con patas de medición extralargas, Capacidad de medición: 1000mm



### Datos de pedido

Número de pedido	415188 1000
GTIN	4045197479877
Clase de artículo	41Z

### Descripción

#### Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado duro. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con ajuste preciso. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Con **patas de medición extralargas**, sin ajuste preciso.

### Descripción técnica

Lectura	0,05 mm
Modelo pico de medición	Brazos de medición extra largos
Ø parte de medición interior	20 mm
Longitud del pico	300 mm
Calibración	A1
Modelo superficie de medición	templado
Modelo piezas de lectura	con cromado mate
Peso	3,9 kg

Capacidad de medición	0 - 1000 mm
División	1/20 mm
Límite de error	0,2 mm
Embalaje	caja estable
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000