



Reloj comparador fino con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 1/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	433400 1/40
GTIN	4031452100495
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.

Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado.

Ejecución de alta precisión.

Los puntos más importantes del aparato de medición están **apoyados sobre cojinetes de piedra dura.**

Aguja central para **lectura de 1/1000 mm.**

Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

Protección contra golpes de alta calidad para vida útil especialmente larga.

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Fuerza de medición	1 - 1,5 N
--------------------	-----------

Capacidad de medición	1 mm
Ø de carcasa	40 mm
Lectura por vuelta de indicador	0,2 mm
Calibración	C2
Valor de división de escala	0,001 mm
Norma	Norma de fábrica
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	5 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5
CalibraciónReloj comparador analógico 0,001 Capacidad de medición máx. 5 mm	023020 5

Accesorios

Panel posterior magnético para relojes comparadores para Ø de carcasa 40 mm	434835 40
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40

Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Cristal para reloj comparador Tipo 40	432010 40
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta basculante	434912
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1

Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 17	434900 17

Anillo exterior para reloj comparador Tipo 40	432020 40
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5