

STIEFELMAYER

Niveles de burbuja con bastidor, Suela Longitud×Precisión: 150/2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	469200 150/2
GTIN	4028126004371
Clase de artículo	46R

Descripción**Ejecución:**

Los mangos aislantes en la carcasa evitan influencias del calor de las manos. Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados prismáticos y planos. 1 lado plano, todo finamente pulido. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) del nivel de burbuja longitudinal se indica en una placa.

Aplicación:

Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

Norma:**DIN 877****Precisión:**

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad **0,02 mm/m.**

2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad **0,1 mm/m.**

Descripción técnica

Base longitud	150 mm
Clase de precisión	2

Lectura	0,1 mm/m
Anchura de base	37 mm
Norma	DIN 877
Embalaje	caja estable
Calibración	H1
Tipo de producto	Nivel de burbuja

Servicios

Calibración Nivel de burbuja en forma de cuadro Precisión 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------