



Reloj comparador de seguridad, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 0,8/58mm



Datos de pedido

Número de pedido	432405 0,8/58
GTIN	2050001741073
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión con protección contra golpes, relojes comparadores de seguridad, con protección contra golpes con elevación libre. Construcción extremadamente ligera y robusta, protección contra el polvo. Ø del vástago de sujeción 8 mm h6.

Precisión superior gracias a la transmisión combinada de palanca-rueda dentada.

Descripción técnica

Fuerza de medición	0,8 - 1,2 N
Calibración	C1
Ø de carcasa	58 mm
Valor de división de escala	0,01 mm
Capacidad de medición	0,8 mm
Elevación libre	7 mm

Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	7 μ m
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 3 mm	023000 3
Calibración DAkksReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Cristal para reloj comparador Tipo 58	432010 58
---------------------------------------	-----------