

STIEFELMAYER

**Niveles de burbuja con bastidor, Suela Longitud×Precisión: 200/1mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 469200 200/1  |
| GTIN              | 4045197207203 |
| Clase de artículo | 46R           |

**Descripción****Ejecución:**

Los mangos aislantes en la carcasa evitan influencias del calor de las manos. Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados prismáticos y planos. 1 lado plano, todo finamente pulido. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) del nivel de burbuja longitudinal se indica en una placa.

**Aplicación:**

Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

**Norma:****DIN 877****Precisión:**

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad **0,02 mm/m.**

2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad **0,1 mm/m.**

**Descripción técnica**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Anchura de base | 41 mm     |
| Lectura         | 0,02 mm/m |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Clase de precisión | 1                |
| Base longitud      | 200 mm           |
| Norma              | DIN 877          |
| Embalaje           | caja estable     |
| Calibración        | H1               |
| Tipo de producto   | Nivel de burbuja |

### Servicios

|   |             |
|---|-------------|
| Calibración Nivel de burbuja en forma de cuadro Precisión 0,02 mm/m | 026600 0,02 |
|---|-------------|