

**hanhart**  
1882**Cronómetro de indicador doble con estuche****Datos de pedido**

Número de pedido	469610
GTIN	2050001049117
Clase de artículo	46R

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa metálica torneada con diamantes (Ø 55 mm) con anillo y protección mejorada contra el polvo y el agua. Mecanismo de precisión protegido contra golpes (anclaje, 7 piedras). Indicador de seguimiento para medición de intervalos.

**Aplicación:**

De aplicación universal para mediciones decimales y de segundos con cualquier **intervalo**. Por ello, es especialmente adecuado para registrar ciclos de trabajo y tiempos de máquina.

· **Se puede activar el inicio y la parada en cualquier momento durante la medición temporal.**

**Suministro:**

Incluido estuche de cuero.

**Descripción técnica**

Valor de división de la escala	1/5 s / 1/100 min
Tiempo de indicación	30 min
Técnica de medición	analógico

Calibración	N1
Tipo de producto	Cronómetro

**Servicios**

CalibraciónCronómetro Tipo U	029100 U
------------------------------	----------