TESA

Reloj comparador con protección contra golpes, Capacidad de medición / ∅ de carcasa: 10/58 mm

Datos de pedido

Número de pedido	432130 10/58
GTIN	7630041109757
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:
Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Relojes comparadores de precisión **con protección contra los golpes**. Mango de ∅ 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.
Carcasa completa de metal y **protección contra golpes altamente eficaz.** Reloj comparador especialmente resistente. **Swiss Made.**
Partes opcionales:
Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.
Embalaje: caja estable
Norma: Norma de fábrica
Calibración: C1
Valor de división de escala: 0,01 mm
Lectura por vuelta de indicador: 1 mm
Margen de desviación f_e: 15 µm
Margen de desviación total f_{tot}: 17 µm
Fuerza de medición: 0,7 - 1,5 N

Descripción técnica

∅ de carcasa	58 mm
Margen de desviación total f_{tot}	17 µm
Fuerza de medición	0,7 - 1,5 N
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Valor de división de escala	0,01 mm
Margen de desviación f_e	15 µm
Capacidad de medición	10 mm
Calibración	C1
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	013210 10
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940
Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	013250 12,5

Accesorios

Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
Punta de acero Tipo 14	434900 14

Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30

Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta basculante	434912
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 15	434900 15

Punta de acero Tipo 28	434900 28
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10