



Reloj comparador fino con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 3/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	433400 3/40
GTIN	2050001748904
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de latón estable, de cromado mate; cristal de reloj irrompible.

Vástago de sujeción Ø 8 mm h6, templado y rectificado.

Ejecución de alta precisión.

Los puntos más importantes del aparato de medición están **apoyados sobre cojinetes de piedra dura.**

Aguja central para **lectura de 1/1000 mm.**

Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Presión de medición casi constante en todo el campo de medición.

Protección contra golpes de alta calidad para vida útil especialmente larga.

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Valor de división de escala	0,001 mm
-----------------------------	----------

Lectura por vuelta de indicador	0,2 mm
Ø de carcasa	40 mm
Capacidad de medición	3 mm
Fuerza de medición	1 - 1,5 N
Calibración	C2
Norma	Norma de fábrica
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	7 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5
CalibraciónReloj comparador analógico 0,001 Capacidad de medición máx. 5 mm	023020 5

Accesorios

Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Punta de acero Tipo 10	434900 10
	434920 90

Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm

Anillo exterior para reloj comparador Tipo 40

432020 40

Punta de metal duro Tipo 18/2

434910 18/2

Punta basculante

434912

Punta de acero Tipo 30/10

434900 30/10

Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 25 mm

434917 25

Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm

434917 50

Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm

434920 70

Punta de acero Tipo 12

434900 12

Punta de acero Tipo 18/1

434900 18/1

Punta de metal duro Tipo 16

434910 16

Punta de acero Tipo 14/40

434900 14/40

Punta de acero Tipo 14/30

434900 14/30

Punta de acero Tipo 29/10

434900 29/10

Punta de acero Tipo 18/6

434900 18/6

Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm

434920 40

Panel posterior magnético para relojes comparadores para Ø de carcasa 40 mm

434835 40

Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm

434920 100

Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm

434920 30

Punta de acero Tipo 11/15

434900 11/15

Punta de acero Tipo 11/30

434900 11/30

Punta de acero Tipo 39

434900 39

Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 25 mm

434918 25

Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm	434920 50
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
Punta de acero Tipo 28	434900 28
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
Cristal para reloj comparador Tipo 40	432010 40

Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de acero Tipo 20	434900 20
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4