

STIEFELMAYER

**Niveles de burbuja con bastidor, Suela Longitud×Precisión: 200/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	469200 200/2
GTIN	4045197207210
Clase de artículo	46R

**Descripción****Ejecución:**

Los mangos aislantes en la carcasa evitan influencias del calor de las manos. Bastidor rígido de fundición especial de alta calidad; con acabado al martillado. 3 lados prismáticos y planos. 1 lado plano, todo finamente pulido. Cada nivel contiene una burbuja longitudinal y otra transversal de vidrio. La sensibilidad (valor de escala) del nivel de burbuja longitudinal se indica en una placa.

**Aplicación:**

Para alineado de superficies horizontales y verticales, ejes, etc. y para el alineado preciso en ángulo de 90°.

**Norma:****DIN 877****Precisión:**

1 = con burbuja longitudinal de máxima sensibilidad **0,02 mm/m.**

2 = con burbuja longitudinal de alta sensibilidad **0,1 mm/m.**

**Descripción técnica**

Anchura de base	41 mm
Clase de precisión	2

Lectura	0,1 mm/m
Base longitud	200 mm
Norma	DIN 877
Embalaje	caja estable
Calibración	H1
Tipo de producto	Nivel de burbuja

### Servicios

Calibración Nivel de burbuja en forma de cuadro Precisión 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------