

**hanhart**  
1882

## Cronómetro digital



### Datos de pedido

Número de pedido	469622
GTIN	2050001063380
Clase de artículo	46R

### Descripción

#### Ejecución:

Con indicador LCD, altura de las cifras 8 mm, de 7 dígitos / + 2 dígitos para contador de eventos. Intervalo indicador 9 h, 59 min, 59,99 s. Incremento numérico 1/100 s.

#### Función:

- **Inicio / parada / reinicio.**
- **Adición / división / medición dual.**
- **Momento del día (2 × 12 horas a.m. / p.m.).**

#### Suministro:

Incluye cordón para colgar, 1 pila n.º 081560 tamaño 357.

### Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Técnica de medición	digital

Calibración	N1
Tipo de producto	Cronómetro

### Servicios

CalibraciónCronómetro Tipo U	029100 U
------------------------------	----------

### Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------