




Mordaza de rectificado y de control sin husillo, Anchura de mordazas A: 65mm



Datos de pedido

Número de pedido	363650 65
GTIN	4045197313614
Clase de artículo	38F

Descripción

Ejecución:

· **Acero templado: rectificado de precisión por todos los lados.**

Utilización en 4 lados distintos (superficies de base, frontales y laterales).

La boca móvil se puede aproximar y fijar manualmente a la pieza de trabajo. **En el aflojamiento, la boca móvil se separa automáticamente de la pieza de trabajo.**

Función:

Sistema de tracción hacia abajo: la boca móvil se desplaza hacia abajo debido a la presión de sujeción generada; está excluida la posibilidad de desprendimiento de la pieza de trabajo o de vibraciones durante mecanizado.

Aplicación:

Para el **mecanizado calibrado con precisión y control.**

Precisión:

Dentro de **0,003 mm** / 100 mm (precisión del sistema).

Descripción técnica

Longitud total a	230 mm
Peso	4,3 kg
Zona de sujeción máxima b	130 mm
Anchura de mordazas A	65 mm

Altura de mordazas C	37 mm
Anchura total B	65 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco de control