

**Mahr****Soporte de reloj comparador acodado 60°, Longitud de sujeción: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	434918 25
GTIN	4059192016234
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Soporte acodado para relojes comparadores con vástago de sujeción de  $\varnothing$  8 mm h6.  
Rosca de conexión M2,5 para todas las formas de palpadores. **Recorrido del perno de medición = 3 mm.**

**Suministro:**

Incluye inserto de medición estándar con bola de MD ( $\varnothing$  3 mm).

**Descripción técnica**

Rosca de conexión	M2,5
Longitud L <sub>2</sub> soporte (sin vástago de sujeción)	49,3 mm
$\varnothing$ de vástago de fijación	8 mm
Recorrido perno de medición	3 mm
Longitud de sujeción L <sub>1</sub>	25 mm
Tipo de producto	Soporte

