



Reloj comparador pequeño de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 3/40mm



Datos de pedido

Número de pedido	432505 3/40
GTIN	4045197199584
Clase de artículo	42C

Descripción

Ejecución:

Relojes comparadores pequeños de precisión con carcasa metálica robusta, Ø del vástago de fijación de 8 mm h6, templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior.

Con protección contra golpes.

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Calibración	C1
Valor de división de escala	0,01 mm
Ø de carcasa	40 mm

Fuerza de medición	0,9 - 1,3 N
Capacidad de medición	3 mm
Norma	DIN 878
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	10 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 3 mm	023000 3
Calibración DAkKSReloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5

Accesorios

Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
Punta de acero Tipo 14	434900 14
Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Punta de acero Tipo 28	434900 28

Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 19/11	434900 19/11
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 19/7	434900 19/7
Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
Punta de acero Tipo 19/9	434900 19/9
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de acero Tipo 32	434900 32
Punta de acero Tipo 19/10	434900 19/10
Punta de acero Tipo 19/8	434900 19/8
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
Punta de acero Tipo 39	434900 39
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
Punta de acero Tipo 11	434900 11
Punta de acero Tipo 40/7,8	434900 40/7,8
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6
Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
Punta de acero Tipo 40/10	434900 40/10
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Punta de metal duro Tipo 10	434910 10

Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 20	434900 20