



Reloj comparador grande de precisión con protección contra golpes, Capacidad de medición / Ø de carcasa: 10/100mm



Datos de pedido

Número de pedido	432900 10/100
GTIN	4031452100419
Clase de artículo	46C

Descripción

Ejecución:

Dimensiones según DIN EN ISO 463, edición junio de 2006. Con un Ø exterior del reloj superior y distancias extragrandes entre las marcas de graduación, engranaje de medición **protegido contra golpes**. Carcasa de latón de cromado mate. Con mango de Ø 8 mm h6; templado y rectificado. Esfera giratoria a posición cero de las agujas a través del anillo exterior. Anillo exterior con dos marcas de tolerancia ajustables. Aguja central para lectura de 1/100 mm, aguja pequeña de la escala contigua para lectura de 1 mm.

Partes opcionales:

Palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Fuerza de medición	1 - 1,8 N
Lectura por vuelta de indicador	1 mm
Ø de carcasa	100 mm
Valor de división de escala	0,01 mm

Calibración	C1
Capacidad de medición	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Desviación de medición MPE (capacidad de medición)	17 µm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

Calibración DAkkS Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Tensor de medida máx. 12,5 mm	023010 12,5
Calibración Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 10 mm	023000 10

Accesorios

Punta de metal duro Tipo 10	434910 10
Prolongación para palpador de medición Longitud L 70 mm	434920 70
Punta de acero Tipo 29/20	434900 29/20
Punta de metal duro Tipo 18/3	434910 18/3
Soporte de reloj comparador acodado 45° Longitud de sujeción 25 mm	434917 25
Prolongación para palpador de medición Longitud L 60 mm	434920 60
Punta de metal duro Tipo 17	434910 17
Prolongación para palpador de medición Longitud L 100 mm	434920 100
Punta de acero Tipo 18/1	434900 18/1
Punta de metal duro Tipo 18/2	434910 18/2
Punta de acero Tipo 18/5	434900 18/5
Punta de metal duro Tipo 18/6	434910 18/6

Punta de acero Tipo 2	434900 2
Punta de acero Tipo 15	434900 15
Punta de acero Tipo 30/10	434900 30/10
Punta de acero Tipo 11/30	434900 11/30
Punta de acero Tipo 18/3	434900 18/3
Soporte de reloj comparador acodado45° Longitud de sujeción 50 mm	434917 50
Punta de acero Tipo 14/15	434900 14/15
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Punta de acero Tipo 11/25	434900 11/25
Punta de rubí Tipo 2	434915 2
Punta basculante	434912
Punta de acero Tipo 10	434900 10
Punta de acero Tipo 11/15	434900 11/15
Punta de acero Tipo 24	434900 24
Punta de metal duro Tipo 18/5	434910 18/5
Prolongación para palpador de medición Longitud L 20 mm	434920 20
Punta de acero Tipo 12	434900 12
Punta de acero Tipo 16	434900 16
Prolongación para palpador de medición Longitud L 10 mm	434920 10
Punta de acero Tipo 17	434900 17
Punta de acero Tipo 13	434900 13
Punta de acero Tipo 11/35	434900 11/35
Punta de metal duro Tipo 18/1	434910 18/1
Prolongación para palpador de medición Longitud L 15 mm	434920 15
Soporte de reloj comparador acodado60° Longitud de sujeción 50 mm	434918 50
	434920 50

Prolongación para palpador de medición Longitud L 50 mm

Punta de acero Tipo 14/20	434900 14/20
---------------------------	--------------

Punta de acero Tipo 39	434900 39
------------------------	-----------

Punta de acero Tipo 28	434900 28
------------------------	-----------

Prolongación para palpador de medición Longitud L 30 mm	434920 30
---	-----------

Punta de acero Tipo 18/6	434900 18/6
--------------------------	-------------

Punta de metal duro Tipo 18/4	434910 18/4
-------------------------------	-------------

Punta de metal duro Tipo 14	434910 14
-----------------------------	-----------

Punta de metal duro Tipo 16	434910 16
-----------------------------	-----------

Punta de metal duro Tipo 11	434910 11
-----------------------------	-----------

Punta de acero Tipo 18/2	434900 18/2
--------------------------	-------------

Punta de acero Tipo 11	434900 11
------------------------	-----------

Prolongación para palpador de medición Longitud L 40 mm	434920 40
---	-----------

Punta de acero Tipo 11/20	434900 11/20
---------------------------	--------------

Punta de acero Tipo 14	434900 14
------------------------	-----------

Prolongación para palpador de medición Longitud L 80 mm	434920 80
---	-----------

Punta de acero Tipo 14/30	434900 14/30
---------------------------	--------------

Punta de acero Tipo 20	434900 20
------------------------	-----------

Prolongación para palpador de medición Longitud L 90 mm	434920 90
---	-----------

Punta de acero Tipo 18/4	434900 18/4
--------------------------	-------------

Soporte de reloj comparador acodado 60° Longitud de sujeción 25 mm	434918 25
--	-----------

Punta de acero Tipo 29/10	434900 29/10
---------------------------	--------------

Punta de acero Tipo 14/40	434900 14/40
---------------------------	--------------