



## Lijadora de banda GI, Tipo: 790204



### Datos de pedido

Número de pedido	077613 790204
GTIN	2050001676771
Clase de artículo	03H

### Descripción

#### Ejecución:

Programa de lijadoras de banda GI de GRIT para satisfacer las altas exigencias de la industria:

**Construcción robusta, con motores extremadamente potentes.**

- **Una elevada rentabilidad gracias a la mejor capacidad abrasiva.**
- **Motor de gran potencia de 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Sistema de sujeción de banda patentado,**
- **Seguridad elevada en el trabajo: el tope, la ranura de rectificado y la protección ocular se pueden ajustar por separado.**

El **módulo básico** para el rectificado de cinta industrial.

- **Manejo cómodo, marcha sin vibraciones.**
- **Con velocidad de giro constante para un alto rendimiento de arranque de viruta.**
- **Posibilidad de conexión a sistemas de aspiración centrales.**

#### Aplicación:

Junto **con los pies de la máquina** n.º 077614 como **rectificadora de cinta**, con los **módulos de ampliación para rectificado de radios, longitudinal de superficies y excéntrico, y desbarbado.**

#### Suministro:

Incluye conector CEE (16 A), 1 cinta abrasiva.

#### Nota:

Bandas de lija, ver n.º 558310 y siguientes, y n.º 558453-56.

### Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	3000 min <sup>-1</sup>
---	------------------------

Anchura de cinta	150 mm
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	3000 min <sup>-1</sup>
Peso	82 kg
Quality Dress	GI 150
Longitud de cinta	2000 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Rectificadora de cinta

## Accesorios

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 120	558330 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 80	558330 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558453 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558453 60
Base de máquina Tipo 99001004	077614 99001004
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 60	558330 60
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80	558453 80
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36	558453 36
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 120	558454 120
Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 60	558454 60
Base de máquina Tipo 99001003	077614 99001003
	558454 80

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 80

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36

558456 36

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)GRIT R Tamaño de grano 36

558454 36

Cinta abrasiva de corindón de circonio (ZA)ZK713X Tamaño de grano 40

558330 40