



Cuentaimpulsos con llave



Datos de pedido

Número de pedido	470100
GTIN	4045197235046
Clase de artículo	42H

Descripción

Ejecución:

Contador de seis dígitos con accionamiento bilateral para impulso derecho. La puesta a cero se puede realizar por medio de la llave extraíble por la derecha o la izquierda. El árbol de transmisión sobresale por ambos lados; palanca de elevación regulable en el árbol. Eje de accionamiento $\varnothing 5$ mm, altura de las cifras 4,5 mm, carcasa con acabado al martelé.

Aplicación:

En la industria metalúrgica y maquinaria para punzonado, cizalladura, prensado, máquinas de embalaje, máquinas expendedoras, etc.

Impulsos máximos: 500 min⁻¹

Desviación de impulso mínima – máxima: 32 - 60 grados

Anchura: 70 mm

Altura: 60 mm

Longitud: 28 mm

Descripción técnica

Altura	60 mm
Desviación de impulso mínima – máxima	32 - 60 grados
Anchura	70 mm
Impulsos máximos	500 min ⁻¹

Longitud	28 mm
Altura de las cifras	4,5 mm
Ø eje de accionamiento	5 mm
Tipo de producto	Cuentaimpulsos

Accesorios

Llave de puesta a cero	470150
------------------------	--------