



Cabeza palpadora para verificadores de interiores de precisión OSIMESS, Intervalo de aplicación: 7,20-7,80mm



Datos de pedido

Número de pedido	435015 7,20-7,80
GTIN	2050001055965
Clase de artículo	46D

Descripción

Ejecución:

Cabezas palpadoras OSIMESS para diámetros pequeños desde 1,0 hasta 11,5 mm (sin agujas de medición).

Descripción técnica

Intervalo de aplicación	7,2 - 7,8 mm
Tipo de producto	Cabeza palpadora

Accesorios

Aguja de medición para cabezas palpadoras OSIMESS Intervalo de aplicación 4,15-9,30 mm	435016 4,15-9,30
---	------------------